




低背 DC リンク

車載グレードで高湿度環境に適応

低背 DC リンクフィルムコンデンサ




EXAMPLE: 5 μ F $U_{NDC} = 900$ V



用途

- EV サーマルマネジメントシステム
- 車載・誘導充電システム
- EV/PHEV 用パワーコンバーター
- モータードライブ
- 産業用電力変換用途



MKP1848Se

Automotive Grade – THB – Low Building Height



AEC-Q200
準拠PPAP
サポート

高湿度環境での高い堅牢性

- (THB)試験 (60°C、93% 相対湿度、定格電圧で 56 日間) に適合
- 高い静電容量と ESR の安定性

U_{NDC} at 85 °C	MAXIMUM CAPACITANCE	MAXIMUM I_{RMS} at 10 kHz
500 V	75 μ F	27 A
700 V	50 μ F	25 A
900 V	35 μ F	19 A
1200 V	24 μ F	18 A

カタログ寸法が豊富で、さまざまな低背向けアプリケーションに対応できます。